



kabel pro motor NEBM-S1G15-E-10-LE6

č. dílu: 550745

☆ doporučené výrobky

vhodné pro krokové motory EMMS-ST-...

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
rozsah provozního napětí DC	0 ... 72 V
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 70 mm
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	15
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	10
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	7
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	6
konce vodičů	dutinka pro vodič
struktura kabelu	7x0,5 stíněno
průměr kabelu	8 mm
délka kabelu	10 m
jmenovitý průřez vodiče	0.5 mm ²
označení kabelů	bez nosiče štítků
barevný plášť kabelu	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)