


axiální konstrukční sada EAMM-A-G19-57A

č. dílu: 550928

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha | libovol. |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| přenositelný krouticí moment | 1.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 200 g |
| kód rozhraní pohonu | G19 |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 57A |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |