

spojka
EAMC-30-35-6.35-12
č. dílu: 550995

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	6.35 mm
poloměr upnutí 2	12 mm
velikost	30
jmenovitá délka	35 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	6.1 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	7.5 Nm
hmotnost výrobku	45 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS