


**spojka**  
**KSE-40-66-D08-D11**  
č. dílu: 550997

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	8 mm
poloměr upnutí 2	11 mm
velikost	40
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,500 1/min
moment setrvačnosti	42.3 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	139 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS