


# konektor FBS-RJ45-PP-GS

č. dílu: 552000

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	30 mm
výška	72 mm
délka	22 mm
hmotnost výrobku	60 g
upozornění týkající se síťové sběrnice	PROFINET
specifikace kabelu pro ethernet	typ: CAT.5 průměr jednotlivých žil: max.1,6 mm 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 7 vodičů 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 1 vodič
ochrana před přímým a nepřímým dotekem	malé funkční napětí s bezpečným odpojováním (PELV)
přípustný průměr kabelu	5 ... 8 mm
stupeň krytí	IP65 IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-40 ... 70 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál těsnění	NBR
materiál nástrčných kontaktů	měděná slitina poniklováno a pozlaceno