


uzel síť CPX-FB38

č. dílu: 552046
výběhový výrobek

pro modulární elektrický terminál CPX.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
síťová sběrnice	2x zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na jednotlivé kanály a moduly - nízké napětí na modulech - paměť pro diagnostiku
podpora konfigurace	soubor XML
parametrizace	- diagnostické vlastnosti - reakce při poruše - ovládání kanálů (force) - nastavení signálu - systémový parametr
přídavné funkce	stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
ovládací prvky	spínače DIL
přenosová rychlost	100 MBit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 100 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	125 g
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
protokol	EtherCAT
indikace LED specifická pro síť	chyba: chyba v komunikaci L/A1: síť aktivní, port 1 L/A2: síť aktivní, port 2 Run: stav komunikace
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
materiál tělesa	zesílený PA