


# výstupní modul CECX-D-14A-2

č. dílu: 552097

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
provozní napětí	24 VDC +25% / -15%
příkon ze systémové sběrnice	0,4 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	135 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
technologie elektrického připojení vst./výst.	lišta se zásuvkami, rozteč 5,08 mm
digitální výstupy, počet	14
digitální výstupy, logika spínání	pozitivní logika (PNP)
digitální výstupy, kontakt	tranzistor
digitální výstupy, výstupní napětí	24 VDC
digitální výstupy, výstupní proud	2 A při 50 % souběhu ve skupině
digitální výstupy, oddělení potenciálu	ano, optickým oddělovačem
digitální výstupy, oddělení potenciálu po skupinách	ano, ve dvou skupinách
digitální výstupy, odolné zkratu	ano
digitální výstupy, indikace stavu	LED