


připojení enkodéru CECX-C-2G2

č. dílu: 552117

FESTO

pro CECX



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
provozní napětí	19,2 - 30 VDC
příkon 5 V	0.6 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	135 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
technologie elektrického připojení vst./výst.	lišta se zásuvkami, rozteč 5,08 mm
digitální vstupy, rychlé vstupy pro čítání	2, (funkce blokování) doba odezvy 20 μs, NPN/PNP
digitální vstupy, oddělení potenciálů	ne
vstupy enkodéru, počet	2
vstupy enkodéru, rozlišení	odměřování: 24 Bit měření rychlosti: 32 Bit
vstupy enkodéru, rozsah signálu	5 V diferenciální (RS422) 24 V single ended
vstupy enkodéru, max. vstupní frekvence	250 kHz
vstupy enkodéru, napájecí napětí vysílače	24 VDC 5,05 VDC ± 4% (100 mA / kanál)
vstupy pro enkodér, technika připojení	zásuvka Sub-D 9 pinů
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC