


# převodovky EMGA-80-P-G3-SAS-70

č. dílu: 552192

FESTO

vhodné pro servomotory



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	80 mm
velikost příruby motoru	70 mm
torzní vůle	0.12 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	3:1
max. otáčky na vstupu	7,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	85 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.77 kgcm <sup>2</sup>
max. točivý hnací moment	136 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	6 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	2,100 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	80G
rozhraní převodovky na vstupní straně	70A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS