


převodovky EMGA-80-P-G5-SAS-70

č. dílu: 552193

FESTO

vhodné pro servomotory



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------------|------------------------|
| velikost příruby převodovky | 80 mm |
| velikost příruby motoru | 70 mm |
| torzní vůle | 0.12 deg |
| druh převodovky | planetová převodovka |
| převodový poměr | 5:1 |
| max. otáčky na vstupu | 7,000 1/min |
| provozní teplota převodovky | -25 ... 90 °C |
| stupeň krytí | IP54 |
| trvalý krouticí moment na výstupu | 110 Nm |
| moment setrvačnosti na pohonu | 0.45 kgcm ² |
| max. točivý hnací moment | 176 Nm |
| max. účinnost | 98 % |
| tuhost v krutu | 6 Nm/arcmin |
| hmotnost výrobku | 2,100 g |
| rozhraní převodovky na výstupní straně | 80G |
| rozhraní převodovky na vstupní straně | 70A |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |