


převodovky EMGA-160-P-G5-SAS-140

č. dílu: 552201

FESTO

vhodné pro servomotory



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	160 mm
velikost příruby motoru	140 mm
torzní vůle	0.1 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	6,500 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	450 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	6.07 kgcm ²
max. točivý hnací moment	720 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	38 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	18,000 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	160G
rozhraní převodovky na vstupní straně	140A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS