


tlumič hluku U-3/8-BR

č. dílu: 552421

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti a zabránění znečištění odvětrávacích
připojení pneumatických prvků



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	5,900 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	82 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	37 g
připojení pneumatiky	G3/8
materiál tlumicího nástavce	PE
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek