

hadice z plastu PAN-VO-4X0.75-BL

č. dílu: 552439

FESTO

ohnivzdorná



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6 mm
vnější průměr pro nástrčná šroubení	4 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	20 mm
vnitřní průměr	2.6 mm
mín. poloměr ohybu	5 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda minerální olej
okolní teplota	-30 ... 90 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.037 kg/m
barva	modrý
tvrdost Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	polyamid 12 PVC-P