


# světlovod SOOC-TB-P-C5-2-R10

č. dílu: 552828

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.



## katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
metoda měření	optická závora ve tvaru vidlice
minimální průměr objektu	0.2 mm
optické kabely - zvláštnost	optická závora ve tvaru vidlice
dosah	5 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavice	pravoúhelník 41x15x7 mm vidlicová prohlubeň 5x29 mm
délka optického kabelu	2 m
min. poloměr ohybu	10 mm
vnější průměr	1.25 mm
materiál tělesa	ABS
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III