

# jemný filtr MS9-LFM-N3/4-BUM-HF-DA

č. dílu: 552992

FESTO

filtr 1 µm, nádobka z kovu, velký průtok, s indikací tlakové diference, ruční odpouštění kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



## katalogový list

parametr	hodnota
řada	MS
velikost	9
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	1 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
provozní tlak	0 ... 20 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	10,000 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	500 l/min
účinnost filtrace	99.99 %
max. množství kondenzátu	225 ml
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m <sup>3</sup>
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
Ex - teplota okolí	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
připojení pneumatiky 1	3/4 NPT
připojení pneumatiky 2	3/4 NPT
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál krytky	PA
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádobky	hliník legovaný pro tvářeni
materiál průhledového okénka	PA
materiál těsnění	NBR
hmotnost výrobku	2,500 g