


# čidlo tlaku SPAB-P10R-R18-2P-M8

č. dílu: 553159

FESTO

s relativním tlakem 0...10 barů.



## katalogový list

parametr	hodnota
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	piezorezistivní čidlo tlaku s displejem
rozsah tlaku počáteční hodnoty	0 bar
rozsah tlaku koncové hodnoty	10 bar
oblast přetížení	15 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
okolní teplota	-10 ... 50 °C
spínaný výstup	2xPNP
funkce spínání	volně programovatelné
funkce spínaného prvku	přepínací
opakovatelná přesnost spínaného výstupu v ± %FS (rozsahu)	0.2 %FS
max. výstupní proud	100 mA
přesnost zobrazení celého rozsahu (FS)	2 %FS
odolnost zkratu	ano
rozsah provozního napětí DC	12 ... 24 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	konektor kulatý tvar dle EN 60947-5-2 M8x1 4 piny
typ upevnění	dle volby: našroubovatelný příslušenstvím
připojení pneumatiky	vnější závit R1/8 vnitřní závit M5
hmotnost výrobku	45 g
informace o materiálu pouzdra	zesílené ABS zesílený PBT
druh zobrazení	vícebarevný svítící LCD
jednotka (jednotky), které lze zobrazit	MPa bar kPa kgf/cm <sup>2</sup> psi
ukazatel polohy sepnutí	žlutý LCD
možnosti nastavení	Teach-In prostřednictvím displeje a tlačítek

parametr	hodnota
manipulační pojistka	PIN-Code
rozsah nastavení hodnot zvlnění	0 ... 100 %
rozsah nastavení hystereze	0 ... 90 %
stupeň krytí	IP40
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi