

hadice z plastu PLN

č. dílu: 553850

FESTO

Dbejte prosím na minimální množství v objednávce.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
vnější průměr	4 ... 16 mm
vnitřní průměr	2,9 ... 12 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 14 bar
povolení	TÚV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-30 ... 80 °C
barva	modrý hnědý žlutá zelená přírodní červená černý stříbrný bílý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE