


konektor
NECC-L1G2-C1
č. dílu: 553857

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	300 V
přípustné proudové zatížení	10 A
průřez přívodu	0.2 ... 2.5 mm ²
okolní teplota	-25 ... 100 °C
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál tělesa	PBT