

# hadice z plastu PAN-16X2-RT

č. dílu: 553929

FESTO

vnější kalibrace, možnost velkého tepelného a mechanického zatížení.



## katalogový list

| parametr                         | hodnota   |
|----------------------------------|---|
| vnější průměr                    | 16 mm   |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 94 mm   |
| vnitřní průměr                   | 12 mm   |
| min. poloměr ohybu               | 67 mm   |
| vlastnosti hadice                | Suitable for energy chains                                    |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 ... 1.4 MPa<br>-0.95 ... 14 bar<br>-13.775 ... 203 psi |
| povolení                         | TÜV   |
| certifikát vydavatele            | B 013277 0506 00  |
| provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]                  |
| shoda ohledně LABS               | VDMA24364-B2-L  |
| okolní teplota                   | -30 ... 80 °C   |
| hmotnost výrobku dle délky       | 0.092 kg/m  |
| připojení pneumatiky             | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm               |
| barva                            | červená   |
| tvrdost Shore                    | D 55 +/-3   |
| upozornění k materiálu           | ve shodě s RoHS   |
| materiál hadice                  | TPE-A   |