


připojení enkodéru CECX-C-2G1

č. dílu: 553977

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
provozní napětí	19,2 - 30 VDC
příkon 5 V	0.65 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	140 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
technologie elektrického připojení vst./výst.	lišta se zásuvkami, rozteč 5,08 mm
indikace stavů	žlutá LED = příjem zelená LED = napájení
vstupy enkodéru, počet	4
vstupy enkodéru, rozlišení	16 až 32 bitů lze nastavit pomocí softwaru
vstupy enkodéru, rozsah signálu	SSI (RS422) binárn./šedá - lze nastavit pomocí softwaru
vstupy pro enkodér, rychlost	125, 250, 500, 1000 kBit/s lze nastavit pomocí softwaru
vstupy enkodéru, napájecí napětí vysílače	24 V DC (250mA / kanál)
vstupy pro enkodér, technika připojení	RJ45
vstupy pro enkodér, galvanické oddělení	ne