

# připojovací deska VABS-S2-2S-G12-K1

č. dílu: 555636

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	52 mm
podle normy	ISO 5599-2
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vně
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
rozsah provozního napětí AC	110 V
rozsah provozního napětí DC	24 V
napěťová pevnost	4 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
stupeň znečištění	3
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4 v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	815 g
typ upevnění	průchozí dírou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový odlitek