


vedení enkodéru NEBM-T1G12-T1G12-10

č. dílu: 556799

FESTO

pro spojení motoru a ovladače



katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro energetické řetězce
stupeň znečištění	3
stupeň krytí	v montovaném stavu IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-40 ... 90 °C
okolní teplota	-50 ... 90 °C
min. poloměr ohybu kabelu	82 mm
struktura kabelu	stíněno 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
průměr kabelu	11 mm
délka kabelu	10 m
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)