


připojovací lišta VABM-C8-12E-G14-10-M1

č. dílu: 557659

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	12 mm
max. počet ventilových pozic	10
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.6 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	5 Nm
hmotnost výrobku	788 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění