

připojovací lišta VABM-C8-12E-G14-32-M1

č. dílu: 557681

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	12 mm
max. počet ventilových pozic	32
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.6 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	5 Nm
hmotnost výrobku	1,907 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění