


axiální konstrukční sada EAMM-A-L62-140A

č. dílu: 557990
výběhový výrobek

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	47 Nm
hmotnost výrobku	2,420 g
kód rozhraní pohonu	L62
kód rozhraní pro vstup motoru	140A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS