


spojka EAMD-19-15-10-8X10

č. dílu: 557998

FESTO

je prvkem pohonu, který přenáší energii rotačního pohybu krokového motoru nebo servomotoru.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	10 mm
poloměr upnutí 2	8 mm
velikost	19
jmenovitá délka	15 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.445 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	2 Nm
hmotnost výrobku	13 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS