


spojka EAMD-67-82-24-32X32-U

č. dílu: 558009

FESTO

je prvkem pohonu, který přenáší energii rotačního pohybu krokového motoru nebo servomotoru.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	24 mm
poloměr upnutí 2	32 mm
velikost	67
jmenovitá délka	82 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	831 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	143 Nm
hmotnost výrobku	1,559 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS