


# hřídel

## EAMB-16-7-8X15-8X10

č. dílu: 558034

FESTO

slouží k přípravě pohonných s dutou hřídelí.



### katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	8 mm
poloměr upnutí 2	8 mm
velikost	50
jmenovitá délka	15 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.45 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	4.5 Nm
hmotnost výrobku	20.2 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS