


# hřídel

## EAMB-44-7-35X30-32X32

č. dílu: 558038

FESTO

slouží k přízpusobení pohonů s dutou hřídelí.



### katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	35 mm
poloměr upnutí 2	32 mm
velikost	185
jmenovitá délka	30 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	75.3 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	200 Nm
hmotnost výrobku	463 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS