

hadice z plastu PLN-6X1-RT

č. dílu: 558218

FESTO

vyšoká odolnosť chemikáliím a hydrolyze.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější průměr | 6 mm |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 32 mm |
| vnitřní průměr | 4 mm |
| min. poloměr ohybu | 11 mm |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi |
| upozornění k provoznímu tlaku | voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C |
| povolení | TÜV |
| certifikát vydavatele | B 013277 0506 00 |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda (kapalná, bez ledu) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| třída čistoty prostředí | Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci. |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -30 ... 80 °C |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.0147 kg/m |
| připojení pneumatiky | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm s maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm |
| barva | červená |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál hadice | PE |