

L-spojka s nástrčnou koncovkou NPQM-L-Q12-E-P10

č. dílu: 558780

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 11 mm |
| konstrukční tvar | tvar L |
| velikost balení | 10 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 70 °C |
| hmotnost výrobku | 48.5 g |
| připojení pneumatiky 1 | pro hadici s vnějším průměrem 12 mm |
| připojení pneumatiky 2 | pro hadici s vnějším průměrem 12 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | poniklovaná mosaz |
| materiál těsnění hadice | NBR |