

nástrčná dutinka NPQM-D-S10-E-P10

č. dílu: 558814

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	8 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-20 ... 70 °C
hmotnost výrobku	11 g
připojení pneumatiky 1	nástrčná trubka QS-10
připojení pneumatiky 2	nástrčná trubka QS-10
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	poniklovaná mosaz