


# spojka EAMC-20-30-5-6

č. dílu: 558902

FESTO

vhodné pro letmý pohon EGSA.



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	5 mm
poloměr upnutí 2	6 mm
velikost	20
jmenovitá délka	30 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	9,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	1.06 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	2.2 Nm
hmotnost výrobku	20 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS