



# válce dle norem DSNU-20-200-PPS

č. dílu: 559247  
výběhový výrobek

FESTO

se samočinně nastavitelným pneumatickým tlumením v koncových polohách.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	200 mm
průměr pístu	20 mm
závit na pístnici	M8
tlumení	PPS:samočinně nastavitelné pneumatické tlumení koncových poloh
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	CETOP RP 52 P ISO 6432
konec pístnice	vnější závit
konstrukce	píst pístnice trubka válce
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - Moderate corrosion stress
okolní teplota	-20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.2 J
délka tlumení	15 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	158.3 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	188.5 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	44 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	7.2 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	186.8 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	4 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření bezbarvé eloxování
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	vysoce legovaná nerezová ocel