


čelist chapadla BUB-HGPT-35-B

č. dílu: 560247

FESTO

vhodné pro chapadla s vedením ve drážce tvaru T HGPT-...-B.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	35
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku na čelist chapadla	161 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál suroviny	hliník legovaný pro tváření