

axiální konstrukční sada EAMM-A-D60-60G


č. dílu: 560283

★ doporučené výrobky
výběhový výrobek

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	830 g
kód rozhraní pohonu	D60A D60B D60C
kód rozhraní pro vstup motoru	60G
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS