


kryt
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
č. dílu: 560429

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	102 g
elektrické připojení	s možností přípravy předem
přípustný průměr kabelu	5 ... 13 mm
průřez přívodu	0.14 ... 0.34 mm ²
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi