


koncová deska VABE-S6-2RZ-N34

č. dílu: 560840

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 5599-2
montážní poloha	libovol.
typ terminálu	44
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	336 g
připojení řídicího tlaku 12	1/4 NPT
připojení řídicího tlaku 14	1/4 NPT
připojení pneumatiky 1	3/4 NPT
připojení pneumatiky 3	3/4 NPT
připojení pneumatiky 5	3/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek