



koncová deska VMPAL-EPL-SD25

č. dílu: 560938

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	43 mm
délka	107.3 mm
max. počet ventilových pozic	24
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
maximální počet cívek ventilů	24
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu s příslušenstvím VMPAL-KM
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	190 g
elektrické připojení 1, funkce	vícepólový konektor
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	25
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek zesílený PA