


# napájecí modul VMPAL-SP-QS10

č. dílu: 560951

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	23.2 mm
délka	107.3 mm
integrovaná funkce	s elektrickým propojením
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	50 g
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 10 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál napájecího modulu	hliník legovaný pro tváření zesílený PA