


propojovací elektrický modul VMPAL-EVAP-10-2-4

č. dílu: 560968

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost ventilu	10 mm
max. počet ventilových pozic	4
maximální počet cívek ventilů	8
integrována funkce	přiřazení funkcí ventilů s barevným kódováním
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	29 g
barva tělesa	černý
materiál tělesa	PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS