


přívodní kabel VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

č. dílu: 562392

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
elektrické připojení	kabel s konektorem
vlastnost vedení	standard
min. poloměr ohybu kabelu	84 mm
průměr kabelu	11.2 mm
struktura kabelu	25x0,34
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC