


kyvná příruba SNGB-200-B

č. dílu: 562455

FESTO

vhodné ložiskové těleso LN, LSN z oceli.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	200
podle normy	ISO 15552
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	10,020 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	ocel pozinkováno
materiál čepů	pozinkovaná ocel
materiál dutinky	ocel
materiál ložiska	plast
materiál podložky	pozinkovaná ocel
materiál šroubů	ocel, pozink.
materiál pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná