


spojovací vedení NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

č. dílu: 562471

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-101 ISO 20401
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
hmotnost výrobku	45 g
elektrické připojení	4 piny / 2 vodiče úhlová zásuvka/kabel M8x1
rozsah provozního napětí DC	20.4 ... 26.4 V
zatížitelnost proudem při 40°C	3 A
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	Suitable for energy chains
min. poloměr ohybu kabelu	35 mm
průměr kabelu	3.3 mm
struktura kabelu	2x0,25
konce vodičů	dutinka pro vodič
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-10 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
materiál tělesa	TPE-U(PU)
materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno
materiál izolačního pouzdra	PVC