



čidlo SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

č. dílu: 562515

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro T-drážku
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
princip měření	jazyčkové relé
okolní teplota	-10 ... 60 °C
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
max. výstupní proud	100 mA
max. spínaný výkon DC	3 VA 3 W
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
rozsah provozního napětí AC	10 ... 30 V
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
elektrické připojení 1, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
směr výstupu připojení	podélně
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
délka kabelu	1 m
vlastnost vedení	standard
materiál pláště kabelu	PVC
typ upevnění	pevně příšroubov. s možností nasazení do drážky shora
hmotnost výrobku	13.6 g
materiál tělesa	PA
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP67