


příruba pro motor EAMF-A-38A-42A

č. dílu: 562668

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha | libovol. |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 112 g |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 42A |
| kód rozhraní spojkové skříňě | 38A.2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |