


# příruba pro motor EAMF-A-38A-60S/60T

č. dílu: 562670

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	133 g
kód rozhraní pro vstup motoru	60S 60T
kód rozhraní spojkové skříně	38A.2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS