


spojka
EAMC-16-20-5-5
č. dílu: 562676

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	5 mm
poloměr upnutí 2	5 mm
velikost	16
jmenovitá délka	20 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.28 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
hmotnost výrobku	8 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS