

terminál CPX-P

č. dílu: 562818

FESTO

elektrické vst./výst., možnost použití jiskrově bezpečných modulů



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
elektrické řízení	průmyslová síť integrované řízení
max. počet modulů	10
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP20 IP65
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle směrnice EU pro stroje podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK EX podle předpisů UK pro stroje podle předpisů UK RoHS
značka KC	KC-EMV
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex - teplota okolí	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
certifikát vydavatele	DNV 15.0193 X
zobrazení LED	stav sítě stav kanálu stav modulu stav systému
diagnostika	paměť pro diagnostiku diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu
čas vnitřního cyklu	< 1 ms
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 25 %