

elektromagnetická cívka VACC-S13-18-A1-1U

č. dílu: 562890

FESTO

pro systém kotevní trubky F19, připojovací obrazec podle EN 175 301,
tvar A, 24 VDC a AC



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,1 VA
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	210 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor podle EN 175301-803
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	PA UP